



車両中心線表示システム  
CENTER SUPPORT NAVI

**BANZAI**<sup>®</sup>

# センターサポートナビ

PAT.P

ASV(先進安全自動車)の安全機能の  
エイミング サポートツール

前後に光るレーザー光で  
作業効率UP!



センターサポートナビ  
紹介動画



<http://www.banzai.co.jp/movie/BP/CenterSupportNavi.html>



使用イメージ

自動車の衝突被害軽減装置等の調整(エイミング)を行う際の準備をサポート!作業時間の短縮が図れます。

付属のミラーを使用すればヒザをつかなくても後方のレーザー照射を確認できます。



型 式		CSN-3A
本体寸法 (mm)		W150×D100×H65(足部含)
重 量 (kg)		1.2(本体:0.9・ミラー:0.3)
レーザークラス		クラス3
レーザー色		赤色
電 源		単三電池 4本
材質	本体	スチール
	ミラー	アルミガラス
	足	ウレタン
オプション		位置出しスタンド(CSN-3A-OP-ST)

⚠ ご使用にあたってはカーメーカー発行の修理書に従って作業を行ってください。

※写真内の下げ振りは商品に含まれません。



# センターサポートナビ 位置出しスタンド

PAT.P

## ターゲット位置決めツール


鏡を使用して  
センターサポートナビ  
のレーザーを反射させ  
車両との正対を確認

横レーザーにより  
車両中心線に直角な  
線を表示できます

距離計を搭載可能  
距離計を併用して  
車両から正確な位置に  
ターゲットを置く  
ことができます

センターサポートナビ  
との組み合わせで  
**作業効率  
UP!**

使用イメージ



車両前端からの距離、車両中心線と直角な線を表示  
エイミングに必要な前準備を容易に!

■収納ポケットに  
センターサポートナビ他の収納が可能



■センターサポートナビ  
との組み合わせ使用時



型 式		CSN-3A-OP-ST
本体寸法 (mm)		W244×D310×H830
重 量 (kg)		約5
レーザークラス		クラス3
レーザー色		赤色
電 源		単三電池 2本
材質	本体	アルミ・スチール
	ミラー	アルミ
オプション		レーザー距離計 (型式: 78180)

※写真内の下げ振り、レーザー距離計は商品に含まれません。  
※本体寸法は製造時の校正状態により、若干異なる場合があります。

⚠ ご使用にあたってはカーメーカー発行の修理書に従って作業を行ってください。

⚠ 安全に関するご注意  
・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



## BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
 営 業 部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881  
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894  
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
 関東支店 〒364-0011 埼玉県本市朝日4-553 ☎048(590)3700  
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840  
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600  
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所  
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
 京都・神戸・高松  
 ●出張所  
 帯広・函館・富山・松山・岡山  
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp  
E-mail:eigy@banzai.co.jp

### ●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。  
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

1803-10BP90-XA10484